



## Clichet pentru solicitări mari, 1/2 inch „Koloss”, cu funcție de ciocan



### Date comandă

Numărul de comandă	640250
GTIN	4013288144607
Clasa articolului	63F

### Descriere

#### Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Clichet care suportă sarcini mari, cu cap de ciocan și cap pătrat forjat. Dantură cu clichet dublu pentru o rază de lucru de doar 6°. În capătul mânerului se află un orificiu de prindere pentru extensie respectiv dorn extensibil și de centrare.

#### Aplicație:

2 scule într-una pentru lucrări grele de înșurubat / montat de ex. în instalații, construcție de nave, montaj schele, mentenanță etc.

#### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

#### Livrare:

Clichet cu adaos de protecție din elastomer și curea din nylon.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Număr de dinți: 30

### Descriere tehnică

Denumirea producătorului	8002 C Set
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	340 mm
Număr de dinți	30

Tip produs

Clichet

---

**Accesorii**

Dorn extensibil și de centrare pentru clichet „Koloss”

640270

Extensie de 290 mm pentru clichet „Koloss”

640260