



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: GSR1220HX



Date comandă

Numărul de comandă	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Bosch Mașini de găurit cu acumulator

- **Mașini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Cu Electronic Motor Protection (EMP) și Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și pentru afișajul nivelului de încărcare a acumulatorului.**
- **Reglare a momentului de rotație în mai multe trepte pentru înșurubare precisă.**
- **Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.**
- **Softgrip.**

Raport performanță - greutate de top cu moment de torsiune de până la 20 Nm pentru înșurubare puternică cu o greutate mică și lungime redusă a capului de 163 mm.

Durabilitate mare datorită **motorului CE fără perii.**

Livrare:

Inclusiv încărcător, L-BOXX, clips pentru centură, suport de biți, 4x clemă colorată, inserție 1/2 L-BOXX pentru încărcător, inserție 1/2 L-BOXX pentru aparat.

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare compatibile găsiți la Cod 073851 – 073866.

Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Denumirea producătorului: GSR 12V-20HX

Model constructiv motor: Motor fără perii

Număr de acumuloare incluse: 2

Tip acumulator: Litiu-Ion

Capacitate acumulator: 3 Ah

Tensiunea acumulatorului: 12 V

Descriere tehnică

Model constructiv motor	Motor fără perii
Denumirea producătorului	GSR 12V-20HX
Interval de turație treapta 2	0 - 1300 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	12 V
Moment maxim de rotație dur	20 Nm
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	0 - 10 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Interval de turație treapta 1	0 - 400 min ⁻¹
Moment maxim de rotație moale	18 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Utilizare tipică	Strong
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Greutate	0,7 kg
Capacitate acumulator	3 Ah
Număr de acumuloare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Șurubelniță

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V	073852 B12
Încărcător de acumulatori Tip AL1130CV	073866 AL1130CV
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V	073855 B12