

MIRKA**Șlefuitor cu excentric compact, cu acumulator AROS-B 150NV, Tip: AROS-B****Date comandă**

Numărul de comandă	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Șlefuitor cu pastile abrazive ondulate fără perii, cu acumulator cu o cursă de 5,0 mm pentru o prelucrare flexibilă, fără cablu. Recomandat pentru șlefuire uscată și umedă. Design optim, ergonomic.

- **Înlocuire rapidă a discurilor datorită sistemului Quick Lock.**
- **Până la 16 h de funcționare la utilizări industriale.**
- **Durată rapidă de încărcare a acumulatorului de 45 min.**
- **Nivel scăzut al zgomotului și al vibrațiilor.**

Livrare:

2x acumulator 10,8 V / 2,5 Ah, încărcător și discuri abrazive 32 mm.

Notă:

Discuri de rectificat recomandate sunt prezentate la Cod 567803 și Cod 567902 din Grupa 56.

Descriere tehnică

Zgomot de lucru	62 dB
Vibrație maximă conform EN	1,9 m/s ²
Cursă	5 mm
Turație	4000 - 8000 min ⁻¹

Tensiunea acumulatorului	10,8 V
Capacitate acumulator	2,5 Ah
Diametru maxim	32 mm
Denumirea producătorului	AROS-B 150NV
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Greutate	0,6 kg
Serie	AROS
Tip produs	Șlefuitor excentric

Accesorii

Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 240	567803 240
Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 400	567803 400
Disc ABRALON™ Granulație 2000	567902 2000
Disc ABRALON™ Granulație 360	567902 360
Disc ABRALON™ Granulație 500	567902 500
Disc ABRALON™ Granulație 1000	567902 1000
Disc ABRALON™ Granulație 4000	567902 4000
Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 320	567803 320
Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 180	567803 180
Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 80	567803 80
Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 120	567803 120