



## Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 50 buc.



### Date comandă

Numărul de comandă	638610
GTIN	4018754331321
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare** conform DIN 3122 / 3123; **chei tubulare** conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120. Toate părțile în cutii robuste din tablă de oțel cu suport pe formă din plastic.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M22. Bujii 16 și 20,8 mm. Șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M5 – M12.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Livrare:

Chei tubulare bi-hexagonale: 23 buc. Cod 642100

Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Chei tubulare extra lungi, bi-hexagonale: 7 buc. Cod 642500

Ref. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Chei tubulare pentru bujii: 2 buc. Cod 642450

Ref. 16; 20,8

Chei tubulare cu articulație cardanică: 6 buc. Cod 642600

Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 5 buc. Cod 643200

Ref. 4; 5; 6; 8; 10

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000

Ref. 75; 130; 255

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2  
 Mâner cu articulație: 1 buc. Cod 641200 Ref. 396  
 Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2  
 Păstrare în: Casetă din tablă de oțel  
 Înălțime: 53 mm  
 Pătrat de antrenare: 1/2 inch  
 Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 8-34 mm  
 Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 4-10 mm

## Descriere tehnică

Număr de piese	50
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Bit bi-hexagonal
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-34 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	4-10 mm
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Lungime	540 mm
Lățime	290 mm
Înălțime	53 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642100 30
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642100 18
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642500 17
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642100 27
Cheie tubulară articulată hexagonală, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642600 17

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642100 16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 28 mm	642100 28
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641000 75
Cheie tubulară articulată hexagonală, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642600 19
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 300 mm	641300 300
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 26 mm	642100 26
Cheie tubulară articulată hexagonală, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642600 16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642100 11
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642100 17
Bit bi-hexagonal pentru bujii, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642450 16
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642500 24
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642500 18
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641000 130
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642100 14
Cheie tubulară articulată hexagonală, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642600 18
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 20 mm	642100 20
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642100 22
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642500 13
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 25 mm	642100 25
Cheie tubulară articulată hexagonală, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642600 13
Bit bi-hexagonal pentru bujii, 1/2 inch Deschiderea cheii 20,8 mm	642450 20,8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642100 15
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642100 32
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642100 24
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643200 6

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643200 10
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643200 5
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 34 mm	642100 34
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643200 4
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642100 21
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642100 12
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 23 mm	642100 23
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641000 255
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643200 8
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642500 22
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642100 8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642100 13
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642500 19
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642100 19
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642500 27
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642100 10