



## Clichet de precizie „Zyklop” reversibil, 1/2 inch cu cap pivotant și extractor



### Date comandă

Numărul de comandă	640490
GTIN	4013288121882
Clasa articolului	63F

### Descriere

#### Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

**Capul clichetului pivotant** liber cu poziții de blocare definite la 0° (utilizare ca șurubelniță) și bilateral la poziția 75° și 90°. Unghi de lucru la 5°, cu extractor și disc de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

#### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Număr de dinți: 72

### Descriere tehnică

Denumirea producătorului	8000 C
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	277 mm
Număr de dinți	72
Tip produs	Clichet