



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Scară mobilă, aluminiu, accesibilă bilateral, Nr. de traverse: 2X8****Date comandă**

Numărul de comandă	966053 2X8
GTIN	4031405330160
Clasa articolului	98G

**Descriere****Execuție:**

Traverse din țevă dreptunghiulară, trepte pătrate striate 30×30 mm, bordurate permanent cu traverse, ghidare conică a traverselor pentru stabilitate. Capetele superioare ale traverselor cu capace de închidere. Piciorul scării antialunecare nivello®. Stabilitate ridicată datorită siguranței la desfacere cu 2 chingi foarte rezistente din perlon. Balamale din oțel zincat cu înșurubare.

**Standard:****DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Adâncime treaptă	30 mm
Lungime scară	2,4 m
Accesibilitate	bilateral
Greutate	9,8 kg
Lățime inferioară, exterioară	0,59 m
Înălțime de lucru cca.	3,8 m

Execuția treptelor	Treaptă
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă