



Mașină de găurit cu carotă, manuală, Tip: 72710361



Date comandă

Numărul de comandă	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Sistem portabil pentru găurit metale cu carote, cu 2 viteze, pentru un avans în lucru de până la 6 ori mai rapid la carotare.

- **Turație reglabilă electronic fără trepte.**
- **Suport de fixare a sculei QuickIN PLUS fără unelte.**
- **Efort redus la utilizare.**
- **Lucrări sigure sigură datorită ambreiajului de siguranță.**
- **Găurire cu ferăstrău pendular din carbură în oțel până la 80 mm.**
- **Găurire cu carotă din carbură în oțel / aluminiu până la 25 / 30 mm.**
- **Suport de fixare a sculei QuickIN PLUS fără unelte.**

Avantaj:

Sistem de găurire a metalelor cu carotă, în 2 trepte de viteză.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă Ø 3 - 16 mm, mâner suplimentar, vârf de centrare, spray pentru tăiere și geantă de scule.

Notă:

Pentru carote din carbură recomandate, consultați Cod 075132. Carote din carbură acoperite cu TiAlN, carote din carbură pentru tablă și carote pentru țevi sunt disponibile la cerere.

Ambalaj: Geantă de transport

Denumirea producătorului: KBH 25-2U

Putere absorbită: 1200 W

Interval de turație treapta 1: 0 - 520 min⁻¹

Interval de turație treapta 2: 0 - 1600 min⁻¹

Ø maxim găurire în oțel: 25 mm
Formă portsculă: QuickIN PLUS

Descriere tehnică

Formă portsculă	QuickIN PLUS
Denumirea producătorului	KBH 25-2U
Putere absorbită	1200 W
Interval de turație treapta 2	0 - 1600 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Ø maxim găurire în oțel	25 mm
Interval de turație treapta 1	0 - 520 min ⁻¹
Greutate	3,4 kg
Particularitate	Pentru lucru în spații restrânse
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașină de găurit

Accesorii

Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 22 mm	075132 22
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 16 mm	075132 16
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 19 mm	075132 19
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii Z/5 mm	075132 Z/5
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii Z/1 mm	075132 Z/1
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 14 mm	075132 14
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 23 mm	075132 23
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 15 mm	075132 15
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 21 mm	075132 21

Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 17 mm	075132 17
Burghiu de centrare	075133
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 25 mm	075132 25
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 18 mm	075132 18
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 24 mm	075132 24
Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U Ø găurii 20 mm	075132 20