



Șurubelniță unghiulară cu percuție cu acumulator, Tip: M18BRAIW/0



Date comandă

Numărul de comandă	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, robustă, performantă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.

Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului, iluminare LED a zonei de lucru. Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației. **Sistem electronic REDLINK PLUS™** – gestionare unică a performanțelor:

- **Cu sistem de comunicare între mașina acționată și acumulator.**
- **Cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și a cutiei de viteze.**

Șurubelniță unghiulară cu percuție și acumulator M18 BRAIW-0 cu suport Hex 3/8 inch.

- **Șurubelniță unghiulară cu percuție compactă cu lungime de numai 307 mm.**
- **2 trepte de cuplu pentru flexibilitate maximă.**

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, în cutie.

Notă:

Pentru acumuloare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	14,8 m/s ²
Dimensiunile portsculei	3/8 inch
Moment maxim treapta 2	76 Nm
Număr de percuții treapta 1	0 - 2400 min ⁻¹
Denumirea producătorului	M18BRAIW-0
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Utilizare tipică	Strong
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Număr de percuții treapta 2	0 - 3400 min ⁻¹
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M14
Tip	M18BRAIW/0
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Moment maxim treapta 1	40 Nm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	1,1 kg
Număr de acumulatoare incluse	0
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip acumulator	Litiu-Ion
recomandat pentru material	Oțel
Număr de percuții	0 - 2400 min ⁻¹
Tip produs	Șurubelniță

Accesorii

Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB3	073808 MHB3
---	-------------

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18