



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: M18FQID



Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 074010 M18FQID |
| GTIN | 4002395277636 |
| Clasa articolului | 03L |

Descriere

Execuție:

Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației. **Sistem electronic REDLINK PLUS™** – gestionare unică a performanțelor:

- **Cu sistem de comunicare între mașina acționată și acumulator.**
- **Cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și a cutiei de viteze.**

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și momentului de rotație. **Șurubelniță cu impulsuri cu acumulator 1/4 inch Hex M18 FUEL™ SURGE™.**

- **Mecanism de percuție depozitat în baie de ulei, cu tehnologie FLUID-DRIVE™ pentru lucrări extrem de silențioase și pentru o prelungire a durabilității.**
- **În treapta de cuplu 4, aparatul reduce automat turația în gol, ideal de ex. pentru șuruburi pentru tablă.**

Execuție text publicitar:

șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.

Avantaj:

Șurubelniță cu impulsuri cu sistem electronic REDLINK PLUS™.

Livrare:

Inclusiv 2 x acumulator Li-Ion, încărcător, cutie HD, clips de centură.

Notă:

Pentru acumuloare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descriere tehnică

| | |
|--|--------------------------------|
| Dimensiunile portsculei | 1/4 inch |
| Număr de percuții treapta 2 | 0 - 2900 min ⁻¹ |
| Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9) | M14 |
| Profil de antrenare portsculă | HEX (E 6,3) |
| Denumirea producătorului | M18FQID-502X |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V |
| Vibrație maximă conform EN | 12 m/s ² |
| Număr de percuții treapta 4 | 0 - 3700 min ⁻¹ |
| Moment maxim treapta 1 | 40 Nm |
| Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) |
| Capacitate acumulator | 5 Ah |
| Greutate | 1,8 kg |
| Utilizare tipică | Strong |
| Număr de percuții treapta 3 | 0 - 3700 min ⁻¹ |
| Tip | M18FQID |
| Număr de percuții treapta 1 | 0 - 1800 min ⁻¹ |
| Număr de acumuloare incluse | 2 |
| Tip acumulator | Litiu-Ion |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion |
| recomandat pentru material | Oțel |

Tip produs

Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C

073840 M1218C

Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18

073816 MB18

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC

073840 M1218FC