



## Lanternă cu LED și acumulator Versiunea 0 fără acumulator, 18 V, Tip: GLIVARI



### Date comandă

Numărul de comandă	073205 GLIVARI
GTIN	3165140600422
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

Lampă LED cu acumulator foarte compactă, cu cap rabatabil. Este posibilă modificarea fascicului de lumină (focalizat/difuz) și sunt posibile 9 unghiuri de iluminare.

#### Livrare:

**Lanternă fără acumulator și fără încărcător.**

#### Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

### Descriere tehnică

Denumirea producătorului	GLI VARI LED
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de acumulatori incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate fără acumulator	300 g

Flux luminos	420 lm
Corpuri de iluminat	Modul LED
Alimentare cu energie	Cu acumulatori
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Caracteristici nume produs	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Lampă de lucru

## Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073853 B18