



Lanternă cu LED și acumulator Versiunea 0 fără acumulator, 18 V, Tip: M18SLED



Date comandă

Numărul de comandă	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Lanternă robustă cu acumulatori Li-Ion și putere mare de iluminare. **Lanternă robustă cu acumulator Li-Ion și tehnologie TRUEVIEW™.**

- **Cap basculant de reflector, cu până la 1.250 lumen.**
- **Rază de iluminare 650 m.**
- **4 trepte de iluminare pentru flexibilitate maximă.**

Cu mod de iluminare tip punct și mod de iluminare tip flux.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Adaptat pentru:

Acumulatori Milwaukee 18 V (Cod 073816 MB18 și 073827 MB18).

Livrare:

Lanternă fără acumulator și fără încărcător.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	M18SLED-0
Tensiunea acumulatorului	18 V
Clasă de protecție IP	IP 54

Flux luminos treapta 2	1200 lm
Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate fără acumulator	1000 g
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Flux luminos	1250 lm
Corpuri de iluminat	Modul LED
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Caracteristici nume produs	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip produs	Lampă de lucru

Accesorii

Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C