



Ciocan rotopercutor, Tip: GBH226F



Date comandă

Numărul de comandă	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Ciocan rotopercutor robust cu **suport pentru portscule SDS-plus** și avans înalt la găurire.

- **Cuplu de suprasarcină pentru protecția utilizatorilor și a mașinii.**
- **Reglare fără trepte a turației pentru o găurire mai curată.**
- **Numeroase posibilități de utilizare prin funcția daltă (oprire rotație).**
- **Funcționare spre dreapta / stânga pentru desfacere la burghiile blocate.**
- **Mandrină de schimbare pentru o schimbare rapidă între găurirea prin percuție în beton și găurirea fără percuție în lemn și metal.**
- **Oprire percuție pentru găurirea în lemn și oțel.**
- **Cu 27% mai puține vibrații decât modelul anterior prin amortizarea activă a vibrațiilor.**

Avantaj:

Energie de impact 2,7 J.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar, lavetă pentru mașină. Inclusiv mandrină de prindere rapidă 13mm, mandrine de schimbare SDS-plus, opritor de adâncime 210 mm, geantă de transport.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Greutate	2,9 kg
----------	--------

Energie de impact	2,7 J
Vibrație maximă conform EN	16,5 m/s ²
Denumirea producătorului	GBH 2-26 F
Număr maxim de percuții	4000 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în beton	26 mm
Formă portsculă	SDS-Plus
Putere absorbită	830 W
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Coadă tip	SDS Plus
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Ciocan rotopercutor

Accesorii

Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 8 mm	787045 8
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 8 mm	787040 8
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 10 mm	787060 10
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 6 mm	787045 6
Set de burghie universale de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 4-10 mm	787057 4-10
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 10 mm	787045 10
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 10 mm	787047 10
	787047 4

Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 4 mm

Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 6 mm

787047 6

Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 8 mm

787060 8

Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 12 mm

787045 12

Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 5 mm

787047 5

Burghiu universal din carbură Ø burghiului 6 mm

787040 6

Burghiu universal din carbură Ø burghiului 4 mm

787040 4

Burghiu universal din carbură Ø burghiului 5 mm

787040 5

Set de burghie universale din carbură Ø burghiului 4-10 mm

787050 4-10

Burghiu universal din carbură Ø burghiului 12 mm

787040 12

Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 12 mm

787060 12

Burghiu universal din carbură Ø burghiului 10 mm

787040 10

Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 8 mm

787047 8

Set de burghie universale din carburălung Ø burghiului 6-12 mm

787055 6-12