



Ferăstrău circular manual cu acumulator, Tip: GKS1226



Date comandă

Numărul de comandă	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Ferăstrău circular manual cu acumulator 12 V / 3,0 Ah ușor de manevrat.

- **Cea mai compactă formă constructivă din clasa sa, pentru o manevrare perfectă.**
- **Vedere excelentă asupra liniei de tăiere, datorită LED-ului luminos.**
- **Ergonomie excelentă: circumferință mică a mânerului și greutate redusă (doar 1,4 kg) pentru un confort de lucru sporit.**
- **Bază robustă din aluminiu pentru tăieturi precise.**
- **Adaptor pentru aspirarea prafului compatibil cu sistemul de aspirație Bosch.**

Livrare:

Inclusiv încărcător, pânză pentru lemn, opritor paralel / adaptor șină de ghidare, adaptor pentru aspirare, cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal și L-BOXX 238.

Notă:

Discurile de circular sunt prezentate la 583920.

Pentru acumulatori de schimb și încărcător recomandați, vezi de la Cod 073851 și Cod 073866.

Descriere tehnică

Greutate	1,4 kg
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Capacitate acumulator	3 Ah

Execuție	Ferăstrău circular manual
Denumirea producătorului	GKS12V-26
Ø pânză de ferăstrău	85 mm
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Ø găurii pânzei de ferăstrău	15 mm
Turație maximă	1400 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	2
Adâncimea maximă de tăiere	26,5 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V	073855 B12
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă Ø foi D 85 mm	583950 85
Încărcător de acumulatori Tip GAL1240	073866 GAL1240