



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Scară multifuncțională din aluminiu, 4 buc, cu traversă, Nr. de traverse: 14****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 966105 14     |
| GTIN               | 4031405313149 |
| Clasa articolului  | 98G           |

**Descriere****Execuție:**

Scară rezemată, scară pliantă și platformă de lucru în una singură. Pentru utilizare ca platformă de lucru sunt necesare o podea și o balustradă (vă rugăm să le solicitați separat). 6 balamale din oțel blocabile automat asigură siguranța la utilizare. Distanța între trepte 280 mm. Stabilitate garantată și siguranță ridicată de lucru asigurată de 2 traverse nivello® și a tălpilor antialunecare nivello® de pe ambele părți. Traversele sunt anexate liber și se înșurubează în două locuri pe treapta de jos.

**Standard:****DIN EN 131.****Notă:**

Pentru aceste scări primiți traverse adaptate conform standardului.

**Descriere tehnică**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Adâncime rabatată         | 0,25 m |
| Lungimea scării desfăcute | 4,2 m  |
| Lățime rabatată           | 1,23 m |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Număr de trepte                          | 2×3 + 2×4              |
| Înălțime de lucru scară dublă cca.       | 5,3 m                  |
| Lățime transversă transversală           | 0,93 m                 |
| Greutate                                 | 15 kg                  |
| Lungime rabatată                         | 0,35 m                 |
| Lungimea scării ca și scară dublă        | 2,02 m                 |
| Înălțimea ca platformă de lucru          | 0,99 m                 |
| Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg                 |
| Tip produs                               | Scară multifuncțională |