



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Scară multifuncțională din aluminiu, 4 buc, cu traversă, Nr. de traverse: 10**Date comandă**

Numărul de comandă	966105 10
GTIN	4031405313101
Clasa articolului	98G

Descriere**Execuție:**

Scară rezemată, scară pliantă și platformă de lucru în una singură. Pentru utilizare ca platformă de lucru sunt necesare o podea și o balustradă (vă rugăm să le solicitați separat). 6 balamale din oțel blocabile automat asigură siguranța la utilizare. Distanța între trepte 280 mm. Stabilitate garantată și siguranță ridicată de lucru asigurată de 2 traverse nivello® și a tălpilor antialunecare nivello® de pe ambele părți. Traversele sunt anexate liber și se înșurubează în două locuri pe treapta de jos.

Standard:**DIN EN 131.****Notă:**

Pentru aceste scări primiți traverse adaptate conform standardului.

Descriere tehnică

Lungimea scării desfăcute	2,85 m
Lungime rabatată	0,35 m
Lățime rabatată	0,99 m

Greutate	12,5 kg
Adâncime rabatată	0,25 m
Înălțime de lucru scară dublă cca.	4 m
Număr de trepte	2×2 + 2×3
Lățime traversă transversală	0,93 m
Înălțimea ca platformă de lucru	0,63 m
Lungimea scării ca și scară dublă	1,49 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară multifuncțională