



## Ferăstrău circular cu acumulator, Tip: M18FMCS



### Date comandă

Numărul de comandă	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

Suport integrat pentru cheia hexagonală.

**Disc de debitat pentru metale cu acumulator 18V / 5,0 Ah, puternic și ușor de mânuit,** pentru debitarea țevilor, profilelor, tijelor filetate și a canalelor de cablu.

- **Motor POWERSTATE™ fără perii, pentru viteze mari de tăiere.**
- **REDLINK PLUS™ Sistem electronic cu protecție digitală la suprasarcină pentru o putere mai mare.**
- **Cârlige metalice pentru o suspendare simplă și sigură a aparatului.**
- **Debitare la rece, fără bavură și fără scântei.**
- **Setarea adâncimii de tăiere fără scule, pentru tăieri de la 1 la 57 mm.**

#### Livrare:

Inclusiv încărcător, cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal, pânză de ferăstrău din carbură, cu 34 de dinți și valiză de transport (cutie HD).

#### Notă:

Pentru acumulatori de schimb și set de inițiere recomandate, de la Cod 073814 și Cod 073839. Pentru discul potrivit de circular consultați Cod 078212 Ref. 150X20T34.

### Descriere tehnică

Ø pânză de ferăstrău	150 mm
----------------------	--------

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Tensiunea acumulatorului	18 V
Adâncimea maximă de tăiere 90°	57 mm
Turație maximă	3900 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Greutate	2,8 kg
Capacitate acumulator	5 Ah
Ø găurii pânzei de ferăstrău	20 mm
Denumirea producătorului	M18FMCS-502X
Execuție	Ferăstrău circular manual
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Ferăstrău

## Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C