

**Clichet de precizie reversibil, 1/2 inch cu mâner rotativ și extractor****Date comandă**

Numărul de comandă	640495
GTIN	3148519063554
Clasa articolului	63V

Descriere**Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

La folosire obișnuită unghi de lucru la 6°, la utilizarea mânerului rotativ unghi de lucru la 0°. Cu extractor și disc de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Număr de dinți: 60

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	300 mm
Număr de dinți	60
Tip produs	Clichet