

3M**Disc de șlefuire în evantai 969F Cubitron™ II, disc suport din fibră de sticlă plat, Ø 115 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	565495 80
GTIN	4054596196988
Clasa articolului	53F

Descriere**Execuție:**

Acoperit cu **granulație ceramică Cubitron™ II cu formă precisă** pentru **rată maximă de îndepărtare a materialului și durabilitate îndelungată.**

Ideal pentru prelucrarea muchiilor.

Aplicație:

Ideal pentru **șlefuirea rapidă și rece** a oțelurilor cu așchiere dificilă cu polizoarele unghiulare performante.

Descriere tehnică

Descrierea formei	plat
Ø discurilor	115 mm
Granulație	80
Ø găurii	22,23 mm
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Uscat	recomandat		