



Clichet telescopic, 1/2 inch extensibil fără trepte



Date comandă

Numărul de comandă	640290
GTIN	4000896116591
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Reglarea se efectuează prin intermediul inelului de fixare. Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga. **Moment de torsiune maxim posibil 600 Nm.**

Extensibil fără trepte pe o lungime de 410 – 590 mm.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Lungimea totală: 410 – 590 mm

Număr de dinți: 32

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	410 - 590 mm
Număr de dinți	32