

Garant**Braț articulat hidraulic (fără bază magnetică), Cursă maximă: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	440610 300
GTIN	4045197889584
Clasa articolului	41D

Descriere**Execuție:**

Stativ de măsurare hidraulic cu blocare centrală - toate brațele sunt blocate rigid cu ajutorul butonului rotativ central. Uleiul hidraulic este asigurat împotriva pierderii cu garnitură dublă. Forța de blocare poate fi reglată fără trepte. **Roată de mână mare și cauciucată** (Ø 54 mm) pentru strângere ușoară și slăbirea blocării. Brațele articulate se rotesc 360° în jurul suportului de măsurare, sunt rabatabile 180° și se potrivesc pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu Ø de 6 și 8 mm sau prismă.

Igeltext:

Prindere centrală hidraulică
cu mâner de fixare ergonomic

Ajustare fină

la nivelul brațului de fixare a ceasului comparator

Articulație sferică**Suport magnetic**

în capsulă din material plastic

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilații mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferență de temperatură de maxim 15 °C fără oscilații de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susținute.

Descriere tehnică

Forță de atracție	1000 N
Cursă maximă	300 mm
Racord filetat	M8
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Rotiță manuală de schimb Tip A	440626 A
Piston de schimb Tip 4	440830 4
Mâner în formă de stea Tip 4	440850 4
Șurub de fixare M3 pentru suport pentru ceasuri micrometrice	440858
Șurub de reglare M4×0,35 pentru suport pentru ceasuri micrometrice	440859
Suport de ceas comparator	440860
Set inel-garnitură Tip 1	440855 1