

Garant**Coloană verticală digitală și sisteme de marcare cu ieșire de date, Înălțimea de trasare: 600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	444000 600
GTIN	4045197889836
Clasa articolului	41F

Descriere**Execuție:**

Picior stabil cu suprafață de rezemare rectificată și canale pentru evacuarea murdăriei. Capac din plastic ergonomic, confortabil, cu suprafață Santoprene®. Ac de trasat plat, armat cu carbură pentru trasare simplă și în canalele înguste, înlocuibil. Capac de protecție rabatabil și detașabil pentru lucrări fără accidente. Posibilitate de trasare începând de la 0, cotele de desen pot fi transferate direct fără erori de calcul. Afișaj LCD 11 mm foarte lizibil, de contrast. Cu ieșire de date. Ajustare fină și șurub de reglare.

Execuție text publicitar:

Picior stabil cu suprafață de rezemare rectificată și canale pentru evacuarea murdăriei. Capac din plastic ergonomic, confortabil, cu suprafață Santoprene®. Ac de trasat plat, armat cu carbură pentru trasare simplă și în canalele înguste, înlocuibil. Posibilitate de trasare începând de la 0. Cotele de desen pot fi transferate direct fără erori de calcul. Capac de protecție rabatabil și detașabil pentru lucrări fără accidente. Cu ajustare fină și șurub de blocare. Afișaj LCD de 11 mm, foarte ușor de citit, cu contrast puternic. Cu ieșire de date.

Funcționare:

- **Setare la zero în orice poziție**
- **Preset**
- **Comutare mm/inch**

- **ieșire date RS232 Proximity**
- **Funcție Hold**

Livrare:

Inclusiv ac de trasat Cod 444010 Ref. 75.

Baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948.

Descriere tehnică

Citire	0,0005 inch
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	30×12 mm
Citire	0,01 mm
Lățime suprafața bazei	110 mm
Înălțimea de trasare	600 mm
Lungime suprafața bazei	165 mm
Eroare de toleranță	0,05 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Înălțimea cifrelor	11 mm
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	E1
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime
Domeniu de măsurare maxim 1000 mm

024630 1000

Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Lungime 150 mm	444010 150
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Lungime 75 mm	444010 75