

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-840, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094264 10
GTIN	10076490475571
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-840. Prin echilibrul deosebit dintre rezistența mare la abraziune, confortul ridicat la purtare și libertatea mare de mișcare, sunt ideale pentru lucrări alternative. **Fără silicon**, se evită astfel impuritățile pe piesele de metal grație particulelor de silicon. Recomandate în special pentru montarea componentelor mici și medii și lucrări generale.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Serie	HyFlex®
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale

Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Nylon spandex
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	200 mm
Culoarea	negru / gri
Greutate	11,6 g
Tehnologie de tricatat	15G
Standard	EN 407
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Spumă de nitril
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale