

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-840, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 094264 11 |
| GTIN | 10076490475588 |
| Clasa articolului | 04P |

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-840. Prin echilibrul deosebit dintre rezistența mare la abraziune, confortul ridicat la purtare și libertatea mare de mișcare, sunt ideale pentru lucrări alternative. **Fără silicon**, se evită astfel impuritățile pe piesele de metal grație particulelor de silicon. Recomandate în special pentru montarea componentelor mici și medii și lucrări generale.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|-------------------|
| Mărimea mănușilor | 11 |
| Serie | HyFlex® |
| Tip de mănuși | Mănuși universale |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |

| | |
|--|------------------------------|
| Conținut | 12 |
| Proprietate a mănușilor | Fără silicon |
| Proprietate a mănușilor | Fără latex |
| Proprietate a mănușilor | Certificare alimentară |
| Proprietate a mănușilor | prietenos cu pielea alergică |
| EN 388 | 4131A |
| EN 407 | X1XXXX |
| Material de suport | Nylon spandex |
| Strat de acoperire | Spumă de nitril |
| VARIANTĂ cu strat de acoperire | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Lungime | 200 mm |
| Culoarea | negru / gri |
| Greutate | 11,6 g |
| Tehnologie de tricatat | 15G |
| Standard | EN 407 |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Material | Spumă de nitril |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | A |
| Tip produs | Mănuși universale |