

**Mașină de găurit cu acumulator, cu o viteză, Tip: 71050162****Date comandă**

Numărul de comandă	075012 71050162
GTIN	4014586881744
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:**

- **Mașină de găurit cu acumulator, având concentricitate mare pentru rezultate precise de găurire.**
 - **Motor FEIN PowerDrive, care nu necesită întreținere și n-are perii, complet încapsulat și protejat de praf, având randament ridicat și durabilitate maximă.**
 - **Mandrină Röhm din oțel, cu strângere rapidă, cu blocare automată a axului.**
 - **Bacuri de prindere pentru mandrină, cu retragere automată.**
 - **Carcasă metalică a cutiei de viteze foarte rezistentă cu Ø axului de prindere de 43 mm, dimensiunea pe colț de numai 23 mm.**
 - **Ergonomie deosebită cu mâner Sensitive de la Fein pentru utilizarea continuă fără efort.**
- Mașină de găurit **rapidă** cu o singură viteză, diametru de găurire în oțel până la 6 mm, turație în sarcină de 2900 min⁻¹.

Avantaj:

Ergonomie excepțională.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă cu blocare automată, 1 mâner suplimentar. **Versiune Select fără acumulator și fără încărcător.**

Notă:

Disponibil set de pornire compatibil, cu acumulator, Cod 073832 92604324.

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Denumirea producătorului: ABOP 6 Select

Tensiunea acumulatorului: 18 V
 Interval de turație: 0 - 3350 min⁻¹
 Suport pentru mandrină: 1/2 inch – 20 UNF
 Domeniul de strângere a mandrinei: 0,5 - 10 mm
 Ø maxim de găurire spiralată în oțel: 6 mm

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	20 mm
Greutate	1,4 kg
Interval de turație	0 - 3350 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	6 mm
Denumirea producătorului	ABOP 6 Select
Domeniul de strângere a mandrinei	0,5 - 10 mm
Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Tensiunea acumulatorului	18 V
Rotație la dreapta/ stânga	da
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Tip produs	Mașină de găurit

Accesorii

Încărcător cu acumulator Tip FE80	073845 FE80
Încărcător cu acumulator Tip FE50	073845 FE50
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073838 FE18
	073835 FE18

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea
acumulatorului FE18 V

Încărcător cu acumulator Tip FE30

073845 FE30