

**Pereche de mănuși FlexMech® 663, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094255 7
GTIN	4008198766377
Clasa articolului	04Q

Descriere**Execuție:**

FlexMech® 663. Mănușile au o rezistență ridicată la abraziune și o formă ergonomică bună. Sensibilitate ridicată cu o permeabilitate mai mare. **Fără silicon** și lavabile.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Denumirea producătorului	FlexMech 663
Serie	FlexMech®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a

Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	11
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Poliamidă
Strat de acoperire	Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	240 - 260 mm
Culoarea	negru / gri
Greutate	54 g
Tehnologie de tricotat	15G
Standard	EN 407
Căldură de contact până la	100 °C
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	1
Tip produs	Mănuși universale