

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-925, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094248 7
GTIN	10076490458642
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-925. Mănuși cu **tehnologie de tricotat cu mărimea 18** și două straturi din nitril și spumă de nitril pentru o combinație foarte bună între sensibilitatea ridicată, aderență sigură la ulei și protecție bună a pielii. O nouă tehnologie de prindere dezvoltată care reduce riscul alunecării obiectelor din mână în zone dinamice de lucru. Recomandat în special pentru sortarea și verificarea pieselor ușoare, montajul pieselor uleioase, echiparea și descărcarea liniilor de producție, lucrările de întreținere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Serie	HyFlex®
Categorie de protecție	Categoria a II-a

Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
EN 388	3111A
Material de suport	Spandex Nylon
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	205 mm
Culoarea	albastru
Greutate	17,5 g
Tehnologie de tricatat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Nitril
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale