

uvex**Pereche de mănuși uvex phynomic XG, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094407 10
GTIN	4048612036655
Clasa articolului	04W

Descriere**Execuție:**

uvex phynomic XG. Stratul din spumă de nitril cu tehnologia uvex Xtra Grip asigură o aderență extraordinar de bună la ulei combinată cu o permeabilitate ridicată la aer. În ciuda robusteții și a rezistenței sale la abraziune, se caracterizează prin greutate redusă și flexibilitate ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Serie	uvex phynomic
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Material de suport	Poliamidă reciclată, elastan, carbon
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / antracit
Greutate	35 g
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale