

Ansell**Pereche de mănuși ActivArmr Hycron® 27-805, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă

094431 10

GTIN

10076490484085

Clasa articolului

04P

Descriere**Execuție:**

Serie ActivArmr Hycron®. **Mănușă rezistentă** din jerseu bumbac, cu strat de nitril, pentru utilizări solicitante. Rezistență mare la manevrarea materialelor abrazive și a celor cu muchii ascuțite. Mai robust și mai flexibil decât PVC-ul, de trei ori mai durabile decât mănușile grele din piele.

Oprește eficient pătrunderea grăsimii și a uleiurilor. Recomandat în special pentru piesele turnate brute, pentru semifabricate din plastic, bare de oțel, tablă, cabluri de putere mare, materiale de construcții, lemn brut.

Cu manșete de siguranță și acoperire completă.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor

10

Serie	Hycron®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
EN 388	4121B
Material de suport	Bumbac
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Lungime	256 mm
Culoarea	albastru
Greutate	69 g
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Nitril
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănuși universale