



## Pereche de mănuși RewoMech 641, Mărimea mănușilor: 11



### Date comandă

Numărul de comandă	094377 11
GTIN	4008198764113
Clasa articolului	04Q

### Descriere

#### Execuție:

RewoMech 641. **Piele artificială rezistentă** pentru protecție în cazul lucrărilor mecanice. Mănușile oferă utilizatorului o aderență bună chiar și în piesele umede și protejează palma cu ajutorul barierei inserate împotriva umidității și uleiului din Tyvek®. Manșeta este prevăzută cu prindere cu scai. Mănușile sunt permeabile la aer și reprezintă alternativa pentru mănușile tradiționale de piele. Recomandate în special pentru prelucrarea metalului și a plasticului, în mecanica fină, pentru lucrările de montaj și de transport.

#### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

#### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

Denumirea producătorului	RewoMech 641
Mărimea mănușilor	11

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prindere cu scai
EN 388	2121X
Material de suport	Piele sintetică
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	240 - 260 mm
Culoarea	gri / negru
Greutate	90 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	1
Tip produs	Mănuși universale