

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie cu sârmă răsucită Sârmă din INOX, Ø periei D1×grosimea perilor:  
19X0,35mm****Date comandă**

Numărul de comandă	574900 19X0,35
GTIN	4017359126295
Clasa articolului	57L

**Descriere****Execuție:**

Sârmă răsucită netedă, călită, presată într-un manșon de oțel, Ø **cozii 6 mm**, densitate uniformă a garniturii, deosebit de rezistentă la uzură.

Calitate INOX a sârmei 1.4401 (AISI 316). Corp transportor cu manșon din plastic pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

**Aplicație:**

Pentru debavurare, evacuarea zgurii și pentru toate lucrările de periere semidificile și dificile.

**Peria se deschide mai mult sau mai puțin larg în funcție de turație și de aceea poate fi introdusă și în spații mai înguste** de exemplu, pentru a prelucra interiorul unei carcase.

**Descriere tehnică**

Turație maximă	20000 min <sup>-1</sup>
Număr de cozi răsucite	6
Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	28 mm
Ø periei D <sub>1</sub>	19 mm
Grosimea perilor	0,35 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Material garnitură	Sârmă din INOX
Răsucire în cozi	răsucit spre stânga

Tip produs

Perie tip pensulă