

**HOLEX****Pereche de mănuși, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094300 10
GTIN	4045197890122
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

Mănuși de montaj permeabile la aer cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă pentru cele mai mari exigențe privind precizia, flexibilitatea și sensibilitatea tactilă în mediu de lucru uscat și ușor uleios. Suprafață structurată deosebit de fin, datorită procesului de înnobilare costisitor. Durabilitate îndelungată datorită rezistenței ridicate la abraziune. Fără DMF.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	10
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100

Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	4131X
Material de suport	Lycra®, poliamidă
Strat de acoperire	PU pe bază de apă/Nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	255 mm
Culoarea	negru / gri
Tehnologie de tricatat	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale