

HOLEX**Pereche de mănuși Cu protuberanțe, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094301 9 |
| GTIN | 4045197890160 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere**Execuție:**

Mănuși de montaj permeabile la aer cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă pentru cele mai mari exigențe privind precizia, flexibilitatea și sensibilitatea tactilă în mediu de lucru uscat și ușor uleios. Suprafață structurată deosebit de fin, datorită procesului de înnobilare costisitor. Durabilitate îndelungată datorită rezistenței ridicate la abraziune. Fără DMF.

Cu **protuberanțe suplimentare de nitril** pentru o prindere mai bună și durabilitate mai mare.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|-------------------|
| Mărimea mănușilor | 9 |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Tip de mănuși | Mănuși universale |

| | |
|--------------------------------|--|
| Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Conținut | 12 |
| Proprietate a mănușilor | Fără DMF |
| Proprietate a mănușilor | prietenos cu pielea alergică |
| EN 388 | 4131X |
| Material de suport | Lycra®, poliamidă |
| Strat de acoperire | PU pe bază de apă/Nitril |
| VARIANTĂ cu strat de acoperire | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Lungime | 255 mm |
| Culoarea | negru / gri |
| Tehnologie de tricatat | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Tip produs | Mănuși universale |