

Calibru tampon cu prag limitator A-ZC 6-13, Ø nominal: 58mm



Date comandă

Numărul de comandă	484020 58
GTIN	2050001952110
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit.

Calibre tampon cu prag pentru **câmpuri de toleranță ISO A – ZC** în **toleranțele standard 6 – 13**.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Notă:

- **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.**
- **Pentru calibre de recepție (fără toleranță de uzură), consultați Cod 484027.**
- **Pentru calibre cu dimensiuni intermediare și toate Ø cu toleranță numerică consultați Cod 484025.**
- **Indicați clasa dorită de toleranțe. La plasarea comenzii, precizați câmpul de toleranțe (A – ZC) și toleranța standard (6–13), de ex., Cod 484020 10F10.**

Descriere tehnică

Câmp de toleranță	ZB
Câmp de toleranță	JS
Câmp de toleranță	T
Câmp de toleranță	E
Câmp de toleranță	X

Câmp de toleranță	FG
Câmp de toleranță	N
Câmp de toleranță	B
Câmp de toleranță	ZC
Câmp de toleranță	K
Câmp de toleranță	U
Câmp de toleranță	EF
Câmp de toleranță	Y
Câmp de toleranță	G
Câmp de toleranță	P
Câmp de toleranță	C
Câmp de toleranță	Z
Câmp de toleranță	H
Câmp de toleranță	R
Câmp de toleranță	CD
Câmp de toleranță	ZA
Câmp de toleranță	J
Câmp de toleranță	S
Câmp de toleranță	D
Câmp de toleranță	V
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	M
Câmp de toleranță	A
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 2245-1
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Calitate	10
Calitate	9
Calitate	11

Calitate	7
Calitate	12
Calitate	8
Calitate	13
Calitate	6
Dim. nominală	58 mm
Tip de calibru	Calibru „trece”
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Calibrarea	M2
Tip produs	Calibru limitativ

Servicii

Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 60 mm	028300 60
Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	028340 60