

Calibru tampon cu prag limitator A-ZC 6-13, Ø nominal: 68mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484020 68 |
| GTIN | 2050001952196 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere

Execuție:

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuț.

Calibre tampon cu prag pentru **câmpuri de toleranță ISO A – ZC** în **toleranțele standard 6 – 13**.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Notă:

- **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.**
- **Pentru calibre de recepție (fără toleranță de uzură), consultați Cod 484027.**
- **Pentru calibre cu dimensiuni intermediare și toate Ø cu toleranță numerică consultați Cod 484025.**
- **Indicați clasa dorită de toleranțe. La plasarea comenzii, precizați câmpul de toleranțe (A – ZC) și toleranța standard (6–13), de ex., Cod 484020 10F10.**

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|----|
| Câmp de toleranță | ZB |
| Câmp de toleranță | JS |
| Câmp de toleranță | T |
| Câmp de toleranță | E |
| Câmp de toleranță | X |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Câmp de toleranță | FG |
| Câmp de toleranță | N |
| Câmp de toleranță | B |
| Câmp de toleranță | ZC |
| Câmp de toleranță | K |
| Câmp de toleranță | U |
| Câmp de toleranță | EF |
| Câmp de toleranță | Y |
| Câmp de toleranță | G |
| Câmp de toleranță | P |
| Câmp de toleranță | C |
| Câmp de toleranță | Z |
| Câmp de toleranță | H |
| Câmp de toleranță | R |
| Câmp de toleranță | CD |
| Câmp de toleranță | ZA |
| Câmp de toleranță | J |
| Câmp de toleranță | S |
| Câmp de toleranță | D |
| Câmp de toleranță | V |
| Câmp de toleranță | F |
| Câmp de toleranță | M |
| Câmp de toleranță | A |
| Standard | DIN 7164 |
| Standard | DIN 2245-1 |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |
| Calitate | 12 |
| Calitate | 6 |
| Calitate | 13 |

| | |
|----------------|--------------------|
| Calitate | 11 |
| Calitate | 7 |
| Calitate | 8 |
| Calitate | 9 |
| Calitate | 10 |
| Dim. nominală | 68 mm |
| Tip de calibru | Calibru „trece” |
| Tip de calibru | Calibru „nu trece” |
| Calibrarea | M2 |
| Tip produs | Calibru limitativ |

Servicii

| | |
|--|------------|
| Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag \varnothing maxim 200 mm | 028340 200 |
| CalibrareCalibru tampon cu prag limitator \varnothing maxim 200 mm | 028300 200 |