

KÄRCHER**Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, Denumirea producătorului:
NT30TL****Date comandă**

Numărul de comandă	078521 NT30TL
GTIN	4039784973299
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Aspiratoare performante, universale, pentru aspirare umedă și uscată, cu putere mare de aspirare și formă compactă, prinderea furtunului și suportul pentru accesorii. **Funcție automată de oprire** la atingerea nivelului maxim de umplere a recipientului.

- **Filtrul cu pliuri permite aspirarea umedă și uscată fără extragerea filtrului.**
- **Sistemul Tact automat de curățare a filtrului permite desfășurarea activității fără întrerupere, cu costuri reduse de întreținere și o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului.**
- **Se poate comuta ușor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central.**
- **Filtrul plat vălurit Eco amplasat în partea de sus permite aspirarea umedă și uscată fără scoaterea filtrului.**
- **Se poate comuta ușor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central.**
- **Sistemul Tact automat de curățare a filtrului permite desfășurarea activității fără întrerupere, cu costuri reduse de întreținere și o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului.**
- **Recipient robust de 30 litri cu bară de protecție și roți de metal.**

Livrare:

Cu furtun de aspirare cu cot, țevă metalică de aspirare 2x0,5 m, duză de sol, duză de rosturi, filtru plat vălurit sau filtru de hârtie.

Notă:

Pentru uleiuri și medii cu conținut de ulei se utilizează aspiratorul industrial Cod 078522.

Descriere tehnică

Lungime	560 mm
Greutate	13,9 kg
Lungimea furtunului de aspirare	2,5 m
Zgomot de lucru	69 dB(A)
Debit volumetric aer	74 l/s
Lățime nominală racord	35 mm
Volum recipient	30 l
Număr de turbine	1
Înălțime	580 mm
Denumirea producătorului	NT 30/1 Tact L *EU
Clasa de praf – aspirator	L
Putere absorbită	1380 W
Vacuum	254 mbar
Curățarea filtrului	Curățare automată a filtrului Tact
Lungimea cablului	7,5 m
Lățime	370 mm
Sistem de filtrare	Filtru plat drept eco
Particularitate	Recipient robust cu bară de protecție
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Filtru pliat drept Recomandat pentru tipul de aspirator NT30

072809 NT30

Set de pungă de filtru 5 buc. Recomandat pentru tipul de aspirator NT30

072808 NT30