

KÄRCHER**Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, Denumirea producătorului:
NT30TEL****Date comandă**

Numărul de comandă	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Aspiratoare performante, universale, pentru aspirare umedă și uscată, cu putere mare de aspirare și formă compactă, prinderea furtunului și suportul pentru accesorii. Funcție automată de oprire la atingerea nivelului maxim de umplere a recipientului. Filtrul cu pliuri permite aspirarea umedă și uscată fără extragerea filtrului. Sistemul Tact automat de curățare a filtrului permite desfășurarea activității fără întrerupere, cu costuri reduse de întreținere și o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului. Se poate comuta ușor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central. Filtrul plat vălurit Eco amplasat în partea de sus permite aspirarea umedă și uscată fără scoaterea filtrului. Se poate comuta ușor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central. Cu reglare continuă a turației și sistem antistatic (împământare până la racordul furtunului de aspirare). Suplimentar cu priză pentru conectarea unui aparat electric (maxim 2200 W). Butonul de pornire automată pune în funcțiune aspiratorul odată cu pornirea aparatului electric. Întârzierea opririi de 15 secunde. Noul manșon al sculei asigură o conexiune optimă la scula electrică. Reglarea puterii de aspirare prin inelul rotativ de pe corpul de bază al manșonului. Sistemul Tact automat de curățare a filtrului permite desfășurarea activității fără întrerupere, cu costuri reduse de întreținere și o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului. Recipient robust de 30 L cu bară de protecție și roți de ghidaj din metal.

Livrare:

Cu furtun de aspirare cu cot, țeavă metalică de aspirare 2×0,5 m, duză de sol, duză de rosturi, filtru plat vălurit sau filtru de hârtie.

Notă:

Pentru uleiuri și medii cu conținut de ulei se utilizează aspiratorul industrial Cod 078522.

Descriere tehnică

Lățime	370 mm
Vacuum	254 mbar
Zgomot de lucru	69 dB(A)
Curățarea filtrului	Curățare automată a filtrului Tact
Putere absorbită	1380 W
Lungimea furtunului de aspirare	4 m
Sistem antistatic	da
Lățime nominală racord	35 mm
Clasa de praf – aspirator	L
Greutate	14 kg
Debit volumetric aer	74 l/s
Număr de turbine	1
Lungimea cablului	7,5 m
Sistem automat de pornire	da
Denumirea producătorului	NT 30/1 Tact Te L *
Volum recipient	30 l
Înălțime	580 mm
Lungime	560 mm
Sistem de filtrare	Filtru plat drept eco
Particularitate	Recipient robust cu bară de protecție
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Set de pungi de filtru 5 buc., Recomandat pentru tipul de aspirator: NT30

072808 NT30

Filtru pliat drept, Recomandat pentru tipul de aspirator: NT30

072809 NT30