

Braț de încărcare telescopic, Lungime de bază m / capacitate portantă t: 1,6/1**Date comandă**

Numărul de comandă	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Clasa articolului	94B

Descriere**Execuție:**

Brațele de încărcare măresc raza de acțiune a stivuitorului. Construcție stabilă din oțel cu buzunare pentru dinții furcii. Recomandate și pentru stivuitoare cu fălci. Asigurare cu lanțuri împotriva alunecării neintenționate și cârlig rotativ. Model telescopic cu 7 poziții posibile pentru cârlige. Fiecare poziție este asigurată cu șurub de poziționare. Înclinare 25°. Cu picioare de susținere, distanță de la sol 100 mm.

Culoare:

La alegere **vopsite** albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roșu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri șoarece RAL 7005.

Notă:

Țineți cont de capacitatea portantă a stivuitorului!

Descriere tehnică

Lățime	600 mm
Lungime de bază	1600 mm
Lungime desfăcută	2500 mm
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	220 mm
Capacitatea portantă la veriga exterioară	125 kg
Capacitate portantă maximă	1000 kg

Greutate	55 kg
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	80 mm
Distanța între buzunare	160 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tip produs	Braț de ridicare