



Aspirator pentru suprafețe umede și uscate ATTIX, Denumirea producătorului: 44-2LICM



Date comandă

Numărul de comandă	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Clasa articolului	07C

Descriere

Execuție:

Aspiratoare robuste și performante **pentru suprafețe umede / uscate**, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curățării profesionale. **Grad de eliminare > 99,9%**.

- **Sistem InfiniClean complet automat de curățare a filtrului.**
- **Aspirator industrial extrem de silențios cu recipient de 42 l, filtru pliat drept lavabil PTFE pentru aspirarea inclusiv a prafului fin.**
- **Pornire lină, funcție de reglare a turației.**
- **Priză cu sistem automat de pornire, antistatică.**

Livrare:

Inclusiv furtun de aspirare, țeavă curbată de mână, filtru umed și element de filtrare lavabil (PET), suport pentru furtun și pentru cablu. Inclusiv filtru pliat drept lavabil PTFE clasa M, **furtun de aspirare antistatic** Ø 32 mm, tuburi de prelungire din oțel inoxidabil D 36 (3 × 350 mm), țeavă curbată de mână din oțel, placă adaptoare pentru cutia de scule, duză de pardoseală industrială 400 mm, duză universală, perie de aspirare, duză de rosturi, adaptor antistatic pentru scule, mâner tip troller pentru un transport comod și depozitare sigură.

Notă:

Mai multe aspiratoare de siguranță pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).

Descriere tehnică

Putere absorbită	1400 W
Curățarea filtrului	InfiniClean™ complet automat
Lungimea cablului	7,5 m
Lungime	565 mm
Zgomot de lucru	60 dB(A)
Denumirea producătorului	44-2LICM
Recomandat pentru praf fin	da
Volum recipient	42 l
Greutate	17,5 kg
Înălțime	650 mm
Vacuum	250 mbar
Număr de turbine	1
Sistem antistatic	da
Lungimea furtunului de aspirare	4 m
Grad de eliminare	99,9 %
Lățime	385 mm
Sistem automat de pornire	da
Clasa de praf – aspirator	L
Ø furtun	32 mm
Debit volumetric aer	75 l/s
Particularitate	Aspirator pentru praf fin
Sistem de filtrare	Element de filtrare plat vălurit PTFE
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Duză de rosturi Denumirea producătorului 7102	078547 7102
Set pentru atelier Denumirea producătorului ATTIX5	078543 ATTIX5
Set de pungă de filtru 5 buc. Recomandat pentru tipul de aspirator 44	078549 44
Duză oblică din cauciuc Denumirea producătorului 7868	078546 7868
Filtru de schimb Recomandat pentru tipul de aspirator 44	078548 44
Țeavă de prelungire din oțel superior Denumirea producătorului 8074	078556 8074
Set de furtunuri pentru aspirarea așchiilor Denumirea producătorului DN50	078545 DN50
Duză de pardoseală, lățime 400 mm Denumirea producătorului 3666	078555 3666