

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 15
GTIN	4045197160256
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 200 mm

Lățime falcă l: 33,4 mm

Înălțime falcă h₁: 6,9 mm

Înălțime inel h₂: 10 mm

Ø inelului D: 28,9 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 200 Nm

Descriere tehnică

Ø inelului D	28,9 mm
Lungime cheie L	200 mm
Înălțime inel h ₂	10 mm
Efort ridicat torsiune clichet	200 Nm
Lățime falcă l	33,4 mm
Înălțime falcă h ₁	6,9 mm
Deschiderea cheii	15 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă