


**Garant****Disc de șlefuire dublu (ZA) Prindere M14, Ø 125 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	566347 80
GTIN	4045197890313
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

Disc inovator de șlefuire acoperit cu **granule abrazive pe ambele părți** din corindon cu zirconiu (ZA) și cu **formă constructivă foarte subțire și stabilă** (3,5 mm). Mai mult control la lucrările precise datorită **găurilor pentru vedere**. Cu filet M14 pentru prindere directă pe polizoare unghiulare, utilizare cu adaptor Cod 566348.

**Aplicație:**

Numeroase posibilități de utilizare, **țeșire precisă** cu unghi mic de așezare, **șlefuire bilaterală în locurile înguste** într-o singură etapă de lucru, pătrundere în canale.

**Descriere tehnică**

Granulație	80
Descrierea formei	Drept
Ø discurilor	125 mm
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Filet	M14
Unghi de așezare recomandat	3-5 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire dublu

---

## Accesorii

Flanșă de prindere M14 pentru disc de șlefuire pe ambele părți

566348