

Masă de ridicare cu manipulator, Capacitate portantă: 1000kg**Date comandă**

Numărul de comandă	919992 1000
GTIN	4050939066215
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Întărire stabilă a foarfecii cu o platformă din tablă netedă de oțel. Pentru posibilități multiple de utilizare, precum ridicarea și coborârea sarcinilor **grele**, mărfurilor ambalate pe paleți, boxpaleților și pentru nivelarea înălțimii la echiparea cu material a mașinilor. Lucru ergonomic datorită reglării hidraulice pe înălțime, fără trepte. Operare sigură și nepericuloasă cu ajutorul butoanelor cu funcțiile Sus / Jos în comutarea om mort și oprire de urgență. Protecție la suprasarcină datorită supapei integrate de limitare a presiunii. Siguranță optimă în exploatare și întreținere datorită supapei integrate automate pentru închiderea conductei la spargere și suporturilor de întreținere.

Standard:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Notă:

- **Temperatura ambiantă în interior la 0 °C până la 40 °C.**
- **Înainte de punerea în funcțiune, montarea și conexiunile electrice trebuie verificate de un specialist.**
- **Verificați structura solului existent în raport cu greutatea totală a mesei de ridicare.**

Descriere tehnică

Lățime	800 mm
--------	--------

Capacitate portantă	1000 kg
Greutate	220 kg
Înălțimea constructivă C	190 mm
Înălțimea cursei H	820 mm
Durata cursei	25 s
Lungime L	1300 mm
Tensiune de rețea	400 V
Frecvență de rețea	50 Hz
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Masă ridicătoare tip foarfecă