

Masă de ridicare plată tip foarfecă, Capacitate portantă kg / model: 1000/1**Date comandă**

Numărul de comandă	919991 1000/1
GTIN	4053981010991
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Întărire stabilă a foarfecii cu o platformă din tablă netedă de oțel. Pentru ridicarea și coborârea fără trepte a sarcinilor, mărfurilor ambalate pe paleți, boxpaleților și pentru nivelarea înălțimii la echiparea cu material a mașinilor. Utilizare pe pardoseli industriale fără gropi instalate, deoarece structura este foarte subțire. Operare sigură și nepericuloasă cu ajutorul butoanelor cu funcțiile Sus / Jos în comutarea om mort și oprire de urgență. Protecție la suprasarcină datorită supapei integrate de limitare a presiunii. Siguranță optimă în exploatare și întreținere datorită supapei integrate automate pentru închiderea conductei la spargere și suporturilor de întreținere. Rampa permite deplasarea mesei de ridicare cu un transpalet sau un cărucior de scule.

Standard:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Notă:

- Temperatura ambiantă în interior de la 0 °C până la 40 °C.
- Înainte de punerea în funcțiune, montarea și conexiunile electrice trebuie verificate de un specialist.
- Verificați structura solului existent în raport cu greutatea totală a mesei de ridicare.

Descriere tehnică

Lățime	1140 mm
Capacitate portantă	1000 kg
Greutate	250 kg
Înălțimea constructivă C	82 mm

Înălțimea cursei H	760 mm
Durata cursei	18 s
Lungime L	1450 mm
Tensiune de rețea	400 V
Frecvență de rețea	50 Hz
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Masă ridicătoare tip foarfecă