

**Masă de ridicare plată tip foarfecă, Capacitate portantă kg / model: 1000/2****Date comandă**

Numărul de comandă	919991 1000/2
GTIN	4050939066185
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Întărire stabilă a foarfecii cu o platformă din tablă netedă de oțel. Pentru ridicarea și coborârea fără trepte a sarcinilor, mărfurilor ambalate pe paleti, boxpaleților și pentru nivelarea înălțimii la echiparea cu material a mașinilor. Utilizare pe pardoseli industriale fără gropi instalate, deoarece structura este foarte subțire. Operare sigură și nepericuloasă cu ajutorul butoanelor cu funcțiile Sus / Jos în comutarea om mort și oprire de urgență. Protecție la suprasarcină datorită supapei integrate de limitare a presiunii. Siguranță optimă în exploatare și întreținere datorită supapei integrate automate pentru închiderea conductei la spargere și suporturilor de întreținere. Tip în formă de U pentru pătrunderea directă cu un motostivuitoare.

**Standard:**

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

**Notă:**

- Temperatura ambiantă în interior de la 0 °C până la 40 °C.
- Înainte de punerea în funcțiune, montarea și conexiunile electrice trebuie verificate de un specialist.
- Verificați structura solului existent în raport cu greutatea totală a mesei de ridicare.

**Descriere tehnică**

Lățime	1140 mm
Capacitate portantă	1000 kg
Greutate	235 kg

Înălțimea constructivă C	80 mm
Înălțimea cursei H	760 mm
Durata cursei	18 s
Lățimea între furci	585 mm
Lungime L	1450 mm
Tensiune de rețea	400 V
Frecvență de rețea	50 Hz
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Masă ridicătoare tip foarfecă