

ejendals

Pereche de mănuși Tegera® 883A, Mărimea mănușilor: 9



Date comandă

Numărul de comandă	094276 9
GTIN	7340118322094
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 883A. Mănuși sintetice cu strat de acoperire din spumă de nitril pentru lucrări de precizie. Cu formă foarte bună și permeabilitate ridicată la aer. Recomandate și pentru medii de lucru umede și puțin uleioase.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	9
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
EN 388	4131X

EN 407	X1XXXX
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / gri
Tehnologie de tricotat	15G
Standard	EN 407
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale