

ejendals

Pereche de mănuși, necăptușite. Tegera® 6614, Mărimea mănușilor: 10



Date comandă

Numărul de comandă	094386 10
GTIN	7340118315867
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 6614. Mănuși de piele din **piele brută netăbăcită de vită** pentru lucrări de mecanică fină. Rezistente la **căldura de contact până la 100 °C**. Cu **strat de acoperire ce respinge uleiul și apa** pe palmă.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Tip de mănuși	Mănuși pentru șoferi
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	6
Material de suport	Piele netăbăcită de vită

Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Material	Piele netăbăcită de vită
Căldură de contact până la	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru / gri
Tip produs	Mănuși din șpalt de vită