

ejendals

Pereche de mănuși de protecție pentru sudori Tegera® 118a, Mărimea mănușilor: 9



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094127 9 |
| GTIN | 7340118312828 |
| Clasa articolului | 04R |

Descriere

Execuție:

Tegera® 118a. Mănuși pentru sudori Allround din piele netăbăcită șpăltuită de vită și piele brută netăbăcită de capră de calitate superioară. Cu **arățător întărit**. Rezistente la **căldura de contact până la 100 °C**. Necăptușite.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Mărimea mănușilor | 9 |
| Tip de mănuși | Mănușă pentru sudură |
| Categorie de protecție | Categoria a III-a |
| Proprietate a mănușilor | Rezistență la flacără, nivelul 4 |
| Aplicație | de folosință multiplă |

| | |
|--------------------------------|--|
| Lungime | 310 mm |
| Material de suport | Piele brută netăbăcită de capră, piele șpăltuită netăbăcită de vită |
| VARIANTĂ cu strat de acoperire | fără strat de acoperire |
| Conținut | 12 |
| Material | Piele brută netăbăcită de capră, piele șpăltuită netăbăcită de vită |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Domeniu de utilizare | Heavy Duty |
| Căldură de contact până la | 100 °C |
| EN 388 | 3121X |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Tip B |
| Procedeu de sudură | MIG / MAG |
| Culoarea | galben/alb |
| Standard | EN 407 |
| Tip produs | Mănușă pentru sudură |