

ejendals

Pereche de mănuși de protecție pentru sudori Tegera® 11CVA, Mărimea mănușilor: 11



Date comandă

Numărul de comandă	094125 11
GTIN	7340118312668
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 11 CVA. Mănuși pentru sudori Allround impermeabile la apă din piele brută netăbăcită de capră, de calitate superioară. Cu cusături și manșete întărite. Rezistente la **căldura de contact până la 100 °C**.

Fără crom.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	11
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă

Lungime	320 mm
Material de suport	Piele brută netăbăcită de capră
VARIANTĂ cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Conținut	12
Material	Piele brută netăbăcită de capră
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Căldură de contact până la	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Procedeu de sudură	WIG
Culoarea	galben/alb
Standard	EN 407
Tip produs	Mănușă pentru sudură