

ejendals

Pereche de mănuși de protecție pentru sudori Tegera® 118a, Mărimea mănușilor: 10



Date comandă

Numărul de comandă	094127 10
GTIN	7340118312729
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 118a. Mănuși pentru sudori Allround din piele netăbăcită șpăltuită de vită și piele brută netăbăcită de capră de calitate superioară. Cu **arățător întărit**. Rezistente la **căldura de contact până la 100 °C**. Necăptușite.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă

Lungime	310 mm
Material de suport	Piele brută netăbăcită de capră, piele șpăltuită netăbăcită de vită
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Conținut	12
Material	Piele brută netăbăcită de capră, piele șpăltuită netăbăcită de vită
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Căldură de contact până la	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Procedeu de sudură	MIG / MAG
Culoarea	galben/alb
Standard	EN 407
Tip produs	Mănușă pentru sudură