

**HOLEX****Pereche de mănuși de protecție pentru sudori, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094128 10
GTIN	4045197890467
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

**Mănuși pentru sudură** din piele netăbăcită de vită și șpalt de vită. **Cu protecție suplimentară pentru încheietura mâinii.**

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	10
Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex

Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	345 mm
Grosime	1
Material de suport	Piele netăbăcită de vită / piele șpăltuită de vită
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Greutate	220 g
Conținut	12
Material	Piele netăbăcită de vită / piele șpăltuită de vită
Domeniu de utilizare	Allround
EN 388	4244X
EN 407	41214X
EN 12477	Tip A
Procedeu de sudură	MIG / MAG
Culoarea	gri
Standard	EN 407
Tip produs	Mănuși pentru sudură