

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 16
GTIN	4045197160263
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.  
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 216 mm

Lățime falcă l: 34 mm

Înălțime falcă  $h_1$ : 7,1 mm

Înălțime inel  $h_2$ : 10,6 mm

Ø inelului D: 30,3 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 250 Nm

**Descriere tehnică**

Efort ridicat torsiune clichet	250 Nm
Deschiderea cheii	16 mm
Înălțime falcă $h_1$	7,1 mm
Înălțime inel $h_2$	10,6 mm
Lungime cheie L	216 mm
Ø inelului D	30,3 mm
Lățime falcă l	34 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă